



## Nålmärkare FlyMarker® mini 120/45 Batteridrift, batterikapacitet: 2X4



### Beställningsdata

Ordernummer	085753 2X4
GTIN	
Artikelklass	04F

### Beskrivning

#### Utförande:

För varaktig märkning, markering och påskrift på enstaka och serietillverkade delar av många olika material (stål, rostfritt stål, aluminium, koppar, mässing, plaster, verktygsstål, härdade stål upp till 62 HRC).

Kraftfull elektromagnetisk märknåldrivning.

- Enkel och intuitivt manövrerbar programvara med lösenordsskydd och nyutformad parameterdisplay som ger en snabb inblick i alla programrader
- Stor 4,3 tum färgdisplay
- Högmodern processteknik med lättflytande menynavigering och mycket kort starttid (bootningstid).
- 1:1-förhandsgranskning av märkningsfältet på displayen.
- Hölje av höghållfast glasfiberarmerad plast.
- Gränssnitt: USB-A, USB-B och Ethernet.
- Teckensnitt: Punktmatris med raster 5×7 eller 9×13, teckenstorlek 1,0 – 10,0 mm och större.
- Teckensnitt för teckenhöjder stärke än 10,0 mm på förfrågan.
- Högklassiga dubbelstyrda linjärstyrningar för exakta märkningsresultat.
- Runddelmärkning radiellt och axiellt samt cirkelbågmärkning.

Extremt lätthanterligt, 100 % mobilt **batteridrivet handmärkningssystem** med pekmanöverpanel och stor 4,3 tum färgdisplay.

#### leveransinnehåll:

Inklusive verktygssats, hårdmetallmärknål 90°. Ställvinkel med hals säker upplagsyta, inställningstolk och bärväska, **2 st 18 V litiumjonbatterier**, laddare.

## Teknisk beskrivning

märkspänning	18 V
Energiförsörjning	Nätdriven
Antal ingående batterier	2
Batterityp	Litiumjon
batterikapacitet	4 Ah
typhöjd	1 - 10 mm
datautgång	USB-gränssnitt
maximal markeringsfältbredd	120 mm
maximal markeringsfälthöjd	45 mm
Produktslag	Nålmärkare