

**SNMG 120408, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	251164 CA6525
GTIN	4960664513178
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	MQ
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	M
Sort	CA6525
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 220 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120408
Antal byten/skär	8

Produktslag

Vändskär för svarvning