

**KOMET KUB® V464 borkrona, Ø DC: 100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236660 100
GTIN	4047109090545
Artikelklass	24L

Beskrivning**Utförande:**

Vändskärsborr (borkrona) med vändskärsinsatser och ABS® T-anslutning, högerskärande. Vändskärsinsatsen för den yttre vändskärsplattan kan ställas in + 5 mm i diameter. Används med ABS® N-fästen och ABS® T-förlängningar. Process säker upp till 6 x D.

Processäker till 6xD.**Användningsdata:**

Med centreringsspets nr 236661–236662.

Med vändskär nr 236740–237080.

leveransinnehåll:

Borkrona med monteringsdetaljer.

OBS!:

Reservdelar på begäran.

Teknisk beskrivning

ABS® T Ø d	63 mm
Antal skär Z	1
ISO-kod vändskär	WOEX080404
Skruvsats för vändskär	239655 15IP (6,3 Nm)

Centreringspetsens storlek	80
Utvändig diameter d_1	97,2 mm
Nominell \varnothing D	100
för tumdiameter	3 15/16 tum
Utkragningslängd L_A	85 mm
Skaft	ABS
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
KOMET KUB® V464 centrerspets HSS Typ 80	236661 80
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
KOMET KUB® V464 centrerspets HSS Typ 80	236662 80
Torx Plus klämskrivsats 10 delar Drivanordning 15IP	239655 15IP
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600