


**WNMG 080408, Sort: SW05****Beställningsdata**

Ordernummer	252014 SW05
GTIN	4960664629992
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

WNMG 080408 SW05 Sort: SW05

spån-brytare: MQ

Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1 mm

Matning  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 140 m/min

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,8 mm
Matning $f$	0,05 - 0,3 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 140 m/min
spån-brytare	MQ
Primäranvändning	Ti
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1 mm
Sort	SW05

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning