

**KOMET KUB® V464 borkrona, Ø DC: 110mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236660 110
GTIN	4047109090552
Artikelklass	24L

**Beskrivning****Utförande:**

Vändskärsborr (borkrona) med vändskärsinsatser och ABS® T-anslutning, högerskärande. Vändskärsinsatsen för den yttre vändskärsplattan kan ställas in + 5 mm i diameter. Används med ABS® N-fästen och ABS® T-förlängningar. Process säker upp till 6 x D.

**Processäker till 6xD.****Användningsdata:**

Med centreringspets nr 236661–236662.

Med vändskär nr 236740–237080.

**leveransinnehåll:**

Borkrona med monteringsdetaljer.

**OBS!:**

Reservdelar på begäran.

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	1
Centreringspetsens storlek	80
Skrivsats för vändskär	239655 15IP (6,3 Nm)
Utvändig diameter $d_1$	107,5 mm

ISO-kod vändskär	WOEX080404
ABS® T Ø d	63 mm
Nominell Ø D	110
Utkragningslängd L <sub>A</sub>	85 mm
Skaft	ABS
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

## Tillbehör

KOMET KUB® V464 centrerspets HSS Typ 80	236661 80
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 15IP	239655 15IP
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
KOMET KUB® V464 centrerspets HSS Typ 80	236662 80
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600