

**Garant****Invändig skärhållare HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260318 16/07
GTIN	4045197652683
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	E16R SDUCR/L07
Skruvsats förvändskär	269028 7
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	19 mm
Mittförskjutning $L_3$	11 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Vändskärsstorlek	7 mm
totallängd L	200 mm
Spännhöjd $L_2$	15,6 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Skaftdiameter $D_s$	16 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500