

**Garant****Invändig skärhållare HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260318 20/11
GTIN	4045197652690
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	DC.. 11T3..
Mittförskjutning $L_3$	13,1 mm
Skruvsats för vändskär	269028 8
Vändskärsstorlek	11 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	23,5 mm
ISO-kod hållare	E20S SDUCR/L11
totallängd L	250 mm
Spännhöjd $L_2$	18,9 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Skaftdiameter $D_s$	20 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 8	269028 8
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500