



## Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/07 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	260338 16/07
GTIN	4960664579570
Artikelklass	25U

### Beskrivning

#### Utförande:

Strömlinjeformad spånkanal för bättre spånavgång, mindre vibrationstendens och stabil bearbetning.

Invändig: ja

Skaftdiameter  $D_3$ : 16 mm

ISO-kod hållare: A16Q SDUCR/L07

Inställningsvinkel  $\kappa$ : 93 grad

Passande vändskär: DC.. 0702..

Minimiförbörningshåldiameter  $D_{min}$ : 20 mm

Mittförskjutning  $L_3$ : 11,7 mm

### Teknisk beskrivning

Mittförskjutning $L_3$	11,7 mm
ISO-kod hållare	A16Q SDUCR/L07
Passande vändskär	DC.. 0702..
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	20 mm
Utkragningslängd $L_1$	80 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Vändskärsskruv	269022 4
totallängd $L$	180 mm
Spännhöjd $L_2$	15 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad

Skaftdiameter D <sub>s</sub>	16 mm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Norm	DIN 8024
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

## Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Spännskruv Typ 4	269022 4