

**WNMG 080408, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	252014 CA510
GTIN	4960664700370
Artikelklass	25E

Beskrivning

WNMG 080408 CA510 Sort: CA510
spån-brytare: HQ
Skärdjup a_p : 0,5 - 2 mm
Matning f : 0,07 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 450 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,07 - 0,3 mm/v
spån-brytare	HQ
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 450 m/min
Sort	CA510

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning