

Garant**WNMG 060404, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	252062 HB7020
GTIN	4045197699602
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	SM
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 060404
Antal byten/skär	6

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning