



Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11 mm



Beställningsdata

Ordernummer	260338 20/11
GTIN	4960664579631
Artikelklass	25U

Beskrivning

Utförande:

Strömlinjeformad spånkanal för bättre spånavgång, mindre vibrationstendens och stabil bearbetning.

Invändig: ja

Skaftdiameter D_s : 20 mm

ISO-kod hållare: A20R SDUCR/L11

Inställningsvinkel κ : 93 grad

Passande vändskär: DC.. 11T3..

Minimiförbörningshåldiameter D_{min} : 27 mm

Mittförskjutning L_3 : 16,5 mm

Teknisk beskrivning

Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	27 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Vändskärsstorlek	11 mm
ISO-kod hållare	A20R SDUCR/L11
Vändskärsskruv	269022 3
Utkragningslängd L_1	100 mm
Mittförskjutning L_3	16,5 mm
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L_2	19 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad

Skaftdiameter D _s	20 mm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Norm	DIN 8024
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Spännskruv Typ 3	269022 3
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500