

HOLEX®**SNMG 120408 Set om 10 stycken, Sort: HBX020****Beställningsdata**

Ordernummer	251264 HBX020
GTIN	4045197664471
Artikelklass	22D

Beskrivning

SNMG 120408 Set om 10 stycken HBX020 Sort: HBX020

spån-brytare: PM

Skärdjup a_p : 1 - 5 mmMatning f : 0,1 - 0,5 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 80 - 300 m/min**Teknisk beskrivning**

Skärdjup a_p	1 - 5 mm
Matning f	0,1 - 0,5 mm/v
spån-brytare	PM
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Sort	HBX020
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 300 m/min

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Serie	QuickTurn skärhållare
Serie	eco-skärhållare
Serie	Skärhållare
ISO-kod vändskär	SNMG 120408
Antal byten/skär	8
Vändskärstilldelning	neutral