

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260342 16/07
GTIN	4045197653086
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	A16Q SDUCR/L07
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	20 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Vändskärsstorlek	7 mm
Mittförskjutning $L_3$	11 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
totallängd L	180 mm
Spännhöjd $L_2$	14 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Skaftdiameter $D_s$	16 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500