

**KOMET TwinKom® Stomme till tvåskärshuvud utan axiell justering med ABS® skaft, Kort, Ø Dmin – Ø Dmax: 51-71mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 236680 51-71 |
| GTIN | 4047109262041 |
| Artikelklass | 24F |

Beskrivning**Utförande:**

- Radiellt inställbar verktygshållare för absolut tvåskärighet möjliggör även omställning av funktionen till stegverktyg för större skärdjup.
- Kompakt verktygskonformering.
- Inställbart kulsprutmunstycke för doserad kylmedelstillförsel till skären.
- Vid djupa arbörningsoperationer fungerar spiralspären som spåntransportörer.
- Minimimängdsmörjning 1-kanalkompatibel

OBS!:**Beställ hållare och vändskärplattor separat.**

Fler utföranden och dimensioner med axialjustering på förfrågan.

Ex. på best.:

1 × nr 236680 strl 24–32 – grundstomme för dubbelskärare G01.

2 × nr 236684 strl 24-32 – hållare för dubbelskärare.

10 × nr 236520 Gr. 18–010 – vändskär för universell användning (av typ BK8425).

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|------------|
| Ø-område D_{min} - D_{max} | 51 - 71 mm |
| ABS® skaftdiameter D_s | 40 mm |
| totallängd L_{tot} | 60 mm |

| | |
|----------------|---------------------|
| Utförande | Kort |
| Skaft | ABS |
| Borranvändning | snedställd borstart |
| Borranvändning | Kryssborrning |
| Borranvändning | Konvex |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Spindelverktyg |

Tillbehör

| | |
|---|--------------|
| KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 90^\circ$ Grovbearbetning Hållare 51-71 | 236686 51-71 |
| KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 90^\circ$ Finbearbetning Hållare 51-71 | 236688 51-71 |
| KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 80^\circ$ Grovbearbetning Hållare 51-71 | 236685 51-71 |
| KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 80^\circ$ Grovbearbetning Hållare 51-71 | 236684 51-71 |