

Garant**Hydraulchuck performance Master Chuck, HSK-A 63 kort, Spänndiameter D1: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307630 25
GTIN	4067263108337
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Särskilt lämplig för mycket dynamiska fräsapplikationer**
- **Optimerad yttre kontur med FEM (Finite-elementmetod) – robusthet på grund av maximal styvhet, högre verktyglivslängd, högre tidsspänvolym, lämplig för alla bearbetningsstrategier.**
- **Med RFID / Balluff-Chip-hål.**
- **Axiell längdjustering, justermån 10mm.**
- **Användning av reducerhylsor möjlig.**
- **Temperaturbeständig upp till 170°C i 4 timmar.**
- **Upp till 10 gånger fler fastspänningsmoment jämfört med en standard hydraulchuck.**
- **Mycket lågt åtdragningsmoment för låsskruven – enkel hantering.**
- **Patenterat nytt hydrauliskt expansionssystem – tillförlitlig och hållbar premiumkoncentricitet.**

Användningsdata:

Universellt utformad för grovbearbetning och finbearbetning. För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, reducerhylsor nr 302140; 302135 302145 302147 vardera storlek 12 och nr 302150; 302155; 302160; 302165 vardera storlek 20.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	95 mm
Ø D ₂	48 mm
Spännhylsa D ₁	25 mm
Utvändig-Ø D	57 mm
fäste	HSK-A 63 kort
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Balluffchiphål	ja
Kylkanalborrhål	nej
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck