

**WN.G 080408, Sort: CA510**

Beställningsdata

Ordernummer	252114 CA510
GTIN	4960664700486
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 450 m/min
Skärdjup a_p	1 - 3,8 mm
Primäranvändning	P
spån-brytare	PS
Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Antal byten/skär	6

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning