



**KOMET TwinKom® Stomme till tvåskärshuvud utan axiell justering med ABS® skaft, Lång, Ø Dmin – Ø Dmax: 30-41 mm**



## Beställningsdata

Ordernummer	236682 30-41
GTIN	4047109262010
Artikelklass	24F

## Beskrivning

### Utförande:

- Radiellt inställbar verktygshållare för absolut tvåskärighet möjliggör även omställning av funktionen till stegverktyg för större skärdjup.
- Kompakt verktygsutformning.
- Inställbart kulsprutmunstycke för doserad kylmedelstillförsel till skären.
- Vid djupa arborrhållningsoperationer fungerar spiralspårerna som spåntransportörer.
- Minimimängdsmörjning 1-kanalkompatibel

### OBS!:

**Beställ hållare och vändskärplattor separat.**

Fler utföranden och dimensioner med axialjustering på förfrågan.

### Ex. på best.:

1 × nr 236680 strl 24–32 – grundstomme för dubbelskärare G01.

2 × nr 236684 strl 24–32 – hållare för dubbelskärare.

10 × nr 236520 Gr. 18–010 – vändskär för universell användning (av typ BK8425).

## Teknisk beskrivning

Ø-område $D_{min}$ - $D_{max}$	30 - 41 mm
total längd $L_{tot}$	85 mm
Kragens längd $L_2$	7,5 mm
ABS® skaftdiameter $D_s$	32 mm
Utförande	Lång

Skaft	ABS
Borrvändning	snedställd borrvändning
Borrvändning	Kryssborrvändning
Borrvändning	Konvex
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

## Tillbehör

KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 90^\circ$ Finbearbetning Hållare 30-41	236688 30-41
KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 90^\circ$ Grovbearbetning Hållare 30-41	236686 30-41
KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 80^\circ$ Grovbearbetning Hållare 30-41	236685 30-41
KOMET TwinKom® hållare till tvåskärshuvud $\alpha = 80^\circ$ Grovbearbetning Hållare 30-41	236684 30-41