

**WN.G 080404, Sort: CA6525**

## Beställningsdata

Ordernummer	252112 CA6525
GTIN	4960664472321
Artikelklass	25E

## Teknisk beskrivning

spån-brytare	MS
Primäranvändning	M
Skärdjup $a_p$	0,8 - 4 mm
Matning $f$	0,1 - 0,35 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 220 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Sort	CA6525
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Antal byten/skär	6

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning