

**Garant****DC.T 11T308, Sort: HB7020**

## Beställningsdata

Ordernummer	260361 HB7020
GTIN	4045197699459
Artikelklass	21G

## Beskrivning

DC.T 11T308 HB7020 Sort: HB7020

spån-brytare: SS

Tolerans: M

Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmMatning  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 150 - 400 m/min

## Teknisk beskrivning

Matning $f$	0,05 - 0,2 mm/v
spån-brytare	SS
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 400 m/min
Primäranvändning	P
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent

Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning