

**Garant****DC.T 070204, Sort: HB7020**

## Beställningsdata

Ordernummer	260353 HB7020
GTIN	4045197699428
Artikelklass	21G

## Beskrivning

DC.T 070204 HB7020 Sort: HB7020  
spån-brytare: SS  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 150 - 400 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 400 m/min
Matning $f$	0,05 - 0,2 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	SS

Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 070204
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning