

**DCGT 11T304, Sort: SP4019****Beställningsdata**

Ordernummer	260374 SP4019
GTIN	5658173
Artikelklass	28D

Beskrivning

DCGT 11T304 SP4019 Sort: SP4019

spån-brytare: 62

Skärdjup a_p : 0,15 - 3 mm

Matning f : 0,05 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 30 - 440 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Skärdjup a_p	0,15 - 3 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	62
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 440 m/min
Primäranvändning	UNI
Hörnradie	0,4 mm
Sort	SP4019

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCGT 11T304
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning