

**WNMG 080408 Wiper, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	252115 CA510
GTIN	4960664700400
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,14 - 0,55 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm
Primäranvändning	P
spån-brytare	WQ
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 450 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning