

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260343 40/11
GTIN	4045197656025
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	49 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Underläggsplatta	269005 3
Vändskärsstorlek	11 mm
Skruv för underläggs-platta	269013 2
Skruvsats för vändskär	269028 2
ISO-kod hållare	A40T SDUCR/L11
Mittförskjutning L_3	27 mm
totallängd L	300 mm
Spännhöjd L_2	39 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvändskär Typ 8	269028 8
Underläggsplatta Typ 3	269005 3
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500