

**TNMG 160404, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	251472 CA6525
GTIN	4960664513185
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 220 m/min
spån-brytare	MQ
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Sort	CA6525
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning