

Garant**DC.T 11T302, Sort: CU7010**

Beställningsdata

Ordernummer	260356 CU7010
GTIN	4045197668967
Artikelklass	21G

Beskrivning

DCMT 11T302 CU7010 Sort: CU7010
spån-brytare: SS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 90 - 210 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärhastighet v_c sekundär användning	80 - 140 m/min
spån-brytare	SS
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Sekundär användning	M

Skärhastighet v_c primär användning	90 - 210 m/min
Hörnradie	0,2 mm
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Sort	CU7010
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	DCMT 11T302
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning