

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251417 25/16
GTIN	4045197656940
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Fjäder-sats	259044 5
Passande vändskär	TN.. 1604..
Hävarm	259015 9
Mittförskjutning $L_3$	17 mm
Fjäderstift-sats	259047 3
Underläggsplatta	259031 34
Vändskärsstorlek	16 mm
ISO-kod hållare	A25R PTFNR/L 16
Hävarmsskruv	259018 6
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	32 mm
totallängd L	200 mm
Spännhöjd $L_2$	24 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Skaftdiameter $D_s$	25 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

## Tillbehör

Hävarmsskruv Typ 6	259018 6
Hävarm Typ 9	259015 9
Fjäderstiftsats10 delar Typ 3	259047 3
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2,5 mm	674242 2,5
Fjäder-sats10 delar Typ 5	259044 5
Underläggsplatta Typ 34	259031 34
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500