

**DCGT 070201, Sort: SP4019****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 260367 SP4019 |
| GTIN         |               |
| Artikelklass | 28D           |

**Beskrivning**

DCGT 070201 SP4019 Sort: SP4019  
spån-brytare: 62  
Skärdjup  $a_p$ : 0,15 - 3 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 30 - 440 m/min

**Teknisk beskrivning**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Hörnradie                             | 0,1 mm          |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 30 - 440 m/min  |
| Primäranvändning                      | UNI             |
| Skärdjup $a_p$                        | 0,15 - 3 mm     |
| Matning $f$                           | 0,05 - 0,3 mm/v |
| Skärförhållande                       | kontinuerligt   |
| spån-brytare                          | 62              |
| Sort                                  | SP4019          |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning         |
| Skärmaterial                | VHM                    |
| ISO-kod vändskär            | DCGT 070201            |
| Antal byten/skär            | 2                      |
| Produktslag                 | Vändskär för svarvning |