



LED-stavlampe med batteri, Typ: 160



Beställningsdata

Ordernummer	081361 160
GTIN	4062406942564
Artikelklass	02A

Beskrivning

Utförande:

Robust laddningsbar LED-ficklampa av eloxerad aluminium. **Tvålägeskontakten** med extra **boostfunktion** ger en **utmärkt belysning** för alla tillämpningar. Enhandsfokuseringen möjliggör snabb och enkel reglering av ljuskäglan.

- **Övervakning av laddning och urladdning med hjälp av färgade lysdioder i kontakten.**
- **Lång drifttid med konstant ljusflöde.**
- **USB-C-ladduttag.**
- **Rullspärr.**
- **Med fokuserbart lamphuvud.**

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive USB-C laddkabel och batteri. Med praktiskt fickclips.

OBS!:

Passande reservbatterier finns under nr 081365

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
Ljusflöde steg 2	50 lm
Ljusflöde-boost	250 lm
brinntid	1 h
Antal ingående batterier	1

totallängd	154 - 161 mm
Batterityp	Litiumjon
Huvud-Ø	18 mm
Batterispänning	3,7 V
vikt	41 g
ljusflöde	150 lm
batterikapacitet	0,6 Ah
Belysning	Lysdiodlampa
IP-skyddsklass	IP 54
Brinntid steg 2	3 h
Kan även användas som ficklampa	Fokus
Utbytbart batteri	ja
CRI värde	>80
Ökad brinntid	30 s
Produktslag	Ficklampa

Tillbehör

Reservbatteri 10840	081365 10840
---------------------	--------------