

**Garant****HM-rörbrottsch med pyramidspets DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m7: 6,03mm****Beställningsdata**

Ordernummer	122797 6,03
GTIN	4062406989231
Artikelklass	11P

**Beskrivning****Utförande:**

För framställning av toleranssatta hål i stål eller kortspånande material. **Tillförlitlig komplettbearbetning** utan separat centrering och utan efterföljande brotschprocess. Betydligt förbättrad självcentrering tack vare en **extra pyramidspets** som ger optimal rundhet och innehållande av toleranser hos det framställda hålet. Två borskär och fyra brotschskär som ber halvväggen en attraktiv ytkvalitet.

**Toleransuppgifter:**

Utförande **H7**: för håltolerans H7.

**± 0,003 mm**: tillverknings- resp. skärtolerans för nominell diameter  $D_c$ .

**OBS!:**

Spånspårlängd  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.

Beställ form **HB**: med **nr 122797 + 129100HB**.

Beställ form **HE**: med **nr 122797 + 129100HE**.

**Teknisk beskrivning**

Rekommenderat maximalt borrhjup $L_2$	44 mm
Norm	Verkstadsnorm
Nominell Ø $D_c$	6,03 mm
totallängd L	91 mm
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/v
Skaftdiameter $D_s$	6 mm
Antal skär Z	2

Spännspårlängd $L_c$	53 mm
Tolerans	$\pm 0,003$
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Utförande	5×D
Spetsvinkel	140 grad
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Invändig	ja, med 25 bar
Semi Standard	ja
Färgring	grön
Produktslag	Spiralborr

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	100 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	90 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	P
GG(G)	lämplig	90 m/min	K
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
Luft	lämplig		

## Tjänster

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
Skaftslipning Typ HE	129100 HE