



Batteriladdnings-skåp PRO CHARGE, Modell: PRO1200



Beställningsdata

Ordernummer	981116 PRO1200
GTIN	4054923265677
Artikelklass	96G

Beskrivning

Utförande:

Skåpstomme av stålplåt med permanent självstängning med hjälp av oljedämpad dörrstängare, 2-punkts låsning.

- **Låsbar med profilcylinder (låssystemduglig) och låstillståndsindikering (röd/grön). Inte kompatibelt med Hoffmann låssystem.**
- **Integrerad transportsockel för transport inom företaget.**
- **Integrerade ställbara fötter för att kompensera ojämnheter i underlaget.**
- **90 minuters brandskydd utifrån och in (typ 90 / typgodkänd enligt EN 14470-1) och mer än 90 minuters brandmotstånd vid brandpåverkan inifrån och ut.**
- **Säkerhetsstickkontakt för enkel bortkoppling av skåpet från elnätet.**

Batteriladdnings-skåp för säker laddning och förvaring av litiumjonbatterier. Öppna två skåpdörrar samtidigt med en hand. Ventilationstilläts för att förhindra värmestockning under batteriladdning. Tryckavlastningsöppning i överdelen. Installerat 3-stegs varnings- och brandbekämpningssystem inklusive rökdetektor, temperatursensor, optisk och akustisk larmgivning och brandbekämpningsenhet; löser automatiskt ut vid brand; med stickkontakt för anslutning till elnätet. Eluttagslist med metallhölje och 8 jordade eluttag för varje förvaringsnivå monterad komplett användningsklar inuti skåpet.

Norm:

DIN EN 14470-1 und DIN EN 1363-1

leveransinnehåll:

Skåp med 5 hyllplan av perforerad plåt inkl. eluttagslister, 1 bottenuppsamlingstråg stålplåt pulverbelagd.

Lackering:

Skåpstomme antracitgrå RAL 7016, dörrar signalblå RAL 5010, **pulverbelagda.**

OBS!:

Med jämna mellanrum (årligen) måste batteriförvarings- och laddningsskåpen underhållas fackmässigt och deras funktionsduglighet kontrolleras av en auktoriserad person. Vi rekommenderar uppställning i markplanet för att säkerhetsskåpen ska gå lätt att evakuera.

Teknisk beskrivning

invändig bredd	1050 mm
märkspänning	230 V
effektivt djup	522 mm
effektiv höjd	1647 mm
maximal belastning	600 kg
volym uppsamlingstråg	2,6 l
Invändig inkörningsmått bredd	1120 mm
Invändig inkörningsmått höjd	90 mm
antal hyllor	5
Bredd	1193 mm
höjd	2224 mm
Djup	615 mm
antal uppsamlingstråg	1
vikt	512 kg
Höjdställning i raster	32 mm
Brandmotstånd	90 min
Produktslag	Säkerhetsskåp