

**LPGT 010210 ER-GM, PR1825, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	221945 ST1400
GTIN	4960664028573
Artikelklass	25A

**Beskrivning****Utförande:**

2-skärigt vändskär.

**OBS!:**Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 0,3$  mm.**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	1 mm
ISO-kod vändskär	LPGT 010210 ER-GM
Typ	ST1400
Programmeringsradie vid $a_{p\max}$	1,2 mm
Sort	PR1825
Skärmaterial	HM
Matning $f_z$ per tand	0,4 mm
Antal byten/skär	2

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	100 m/min	P
GG(G)	begränsat lämplig	180 m/min	K
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		