

**LOGU 030310 ER-GM, PR1825, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	221971 ST1400
GTIN	4960664028597
Artikelklass	25A

**Beskrivning****Utförande:**

Dubbelsidiga vändskär med 4 skär. Vändskärets utförande med konvexa skärkanter gör att skärkanten skär in mjukt i materialet.

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 1$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Programmeringsradie vid $a_{p \max}$	1,6 mm
Hörnradie	1 mm
ISO-kod vändskär	LOGU 030310 ER-GM
Typ	ST1400
Sort	PR1825
Skärmaterial	HM
Matning $f_z$ per tand	0,2 - 1,5 mm

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	100 m/min	P
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		