

Garant**TNMG 160408, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	251544 HB7020
GTIN	4045197699596
Artikelklass	21G

Beskrivning

TN.G 160408 HB7020 Sort: HB7020
spån-brytare: SM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
spån-brytare	SM

Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning