

HOLEX**HOLEX Pro Steel konisk försänkarsats nr 150182 i rund låda 90°, TiAlN, antal försänkare: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	150343 5
GTIN	4067263110514
Artikelklass	12M

Beskrivning**Utförande:**

Satser med koniska försänkare **i kassett**. Praktiska vid montage och i verkstäder.

Alla försänkare har 3 skäreppor, radiellt avbackade.

Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfria koniska försänkningar.

Innehåll:

vardera 1 försänkare: strl. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

OBS!:

Tom kassett för 6 eller 7 försänkare, se nr 150370.

Teknisk beskrivning

antal försänkare	5
Antal skär Z	3
Serie	Pro Steel
Beläggning	TiAlN

Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS
Delning hos försänkarskär	Oregelbunden
Norm	DIN 335 C
Skaft	Skaft med tre spännytor
Färgring	grön
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	75 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	70 m/min	N
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	50 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	20 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 55 HRC	begränsat lämplig	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	begränsat lämplig	12 m/min	S
GG(G)	lämplig	20 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		

Tillbehör

HOLEX Pro Steel konisk precisionsförsänkare med ojämn delning 90° Utvändig Ø 10,4 mm

150182 10,4

HOLEX Pro Steel konisk precisionsförsänkare med ojämn delning90° Utvändig Ø 12,4 mm

150182 12,4

HOLEX Pro Steel konisk precisionsförsänkare med ojämn delning90° Utvändig Ø 16,5 mm

150182 16,5

HOLEX Pro Steel konisk precisionsförsänkare med ojämn delning90° Utvändig Ø 20,5 mm

150182 20,5

HOLEX Pro Steel konisk precisionsförsänkare med ojämn delning90° Utvändig Ø 6,3 mm

150182 6,3