

**TNMG 160404, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	251472 CA510
GTIN	4960664699162
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet $v_c$ primär användning	180 - 590 m/min
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	PQ
Matning $f$	0,13 - 0,4 mm/v
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning