

metabo**Kantfräs handstyrd, Typ: KFM1615F****Beställningsdata**

Ordernummer	078126 KFM1615F
GTIN	4007430298454
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:**

Kantfräs i metall för fashöjder upp till 15 mm för förberedelse av svetsfogar.

- **Verktyslös justering av fräsdjupet i steg om 0,1 mm. (Från 0 mm–15 mm)**
- **Exakt justering av fäsvinkeln.**
- **Kontrollerat arbete tack vare stora styrplattor.**
- **Elektroniskt överbelastningsskydd, mjukstart och återstartskydd.**

One-touch styrenhet. Patenterad, verktyslös justering av fräsdjupet i steg om 0,1 mm. Spärrpunkter för korta inställningstider, för att förhindra oönskad justering av fräsdjupet vid arbete. Exakt justering av fäsvinkeln direkt via styrplattorna. Universellt fräshuvud med tre hårdmetallskär för alla fäsvinklar från 0 till 90 grader. Kontrollerat arbete tack vare stora styrplattor. Stoppulle för styrning av rör för enkel förberedelse av svetsfogar. Verktysfritt justerbart handtag för säker och jämn styrning. Metabo Marathon motor med patenterat dammskydd som ger lång livslängd. Vario-Constamatic (VC)-helvågselektronik med inställningshjul för arbete med materialanpassade varvtal som förblir konstant under last. Elektroniskt överbelastningsskydd, mjukstart och återstartskydd. Användarskydd tack vare sidoplåtar för spånavledning. Med metaBOX, den intelligenta lösningen för transport och lagring, se bild.

För framställning av faser och radier i platta material, plåtar och behållare, invändiga och utvändiga kanter och konturförlopp samt avrundning av hål.

leveransinnehåll:

3 hårdmetallvändskär universell, stopprulle, 2 skruvmejslar, fast skruvnyckel SW 10, båghandtag, metaBox.

- **3 Universell vändskär i hårdmetall**

- **Stoppulle**
- **Skruvmejsel för Torx-skruvar 15**
- **Skruvmejsel SW 4 med T-handtag**
- **U-nyckel SW 10**
- **Bygelhandtag**
- **metaBOX 280 I**

OBS!:

Nödvändiga tillbehör finns under nr 078132 och 078134.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
Max. fashöjd 45°	15
vikt	6,9 kg
Ljudeffektnivå (LwA)	104 dB(A)
axeffekt	900 W
Tomgångsvarvtal	12000 min ⁻¹
maximala vibrationer enligt EN	2,5 m/s ²
kabellängd	4 m
Max. fasbredd 45 45°	21
Graderad inställning av fräsdjup	0,1 mm
Kurvor av den minsta ytter-Ø	100 mm
effekt	1550 W
ljudtrycknivå	93 dB(A)
fasvinkel	0 - 90 grad
Återstartspärr	ja
Mjukstart	ja
Produktslag	Fräs