

**Fräs-vändskär BDMT 11T308 ER-JT, för hörnfräsar, PR1825****Beställningsdata**

Ordernummer	227345 ST1400
GTIN	4960664027903
Artikelklass	25A

**Beskrivning****OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$ . Exakt  $90^\circ$  upp till  $a_p = 5,5$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,8 mm
Typ	ST1400
Matning $f_z$ per tand	0,07 – 0,11 mm
ISO-kod vändskär	BDMT 11T308 ER-JT
Sort	PR1825
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	M
vått maximal	begränsat lämplig		
vått minimal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		