


**SOMT....20ER-LD, PR1810, Typ: 14****Beställningsdata**

Ordernummer	222083 14
GTIN	4960664026951
Artikelklass	25A

Beskrivning**Utförande:**

Vändskär med fyra skär och konvexa eggjar för låga skärkrafter.

Användningsdata:

LD-geometrin lämpar sig även för stora skärdjup ($a_{p\max} = 5$ mm) vid måttliga matningshastigheter.

Använd inte för rampning, Helix- och konturfräsning eller vid branta väggar.

OBS!:

Användningsriktvärden för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Hörnradie	2 mm
Typ	GG
Programmeringsradie vid $a_{p\max}$	5 mm
skärtjocklek E	5,56 mm
Vändskärsstorlek	14
Matning f_z per tand	0,06 – 2 mm

ISO-kod vändskär	SOMT140520-ER-LD
Sort	PR1810
Skärmaterial	HM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		