

**SOMT....20ER-GM, PR1810, Typ: 10****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 222075 10     |
| GTIN         | 4960664026906 |
| Artikelklass | 25A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Vändskär med fyra skär och konvexa eggjar för låga skärkrafter.

**Användningsdata:**

**GM-geometrin** är förstahandsvalet för allmän bearbetning.

**OBS!:**

Användningsriktvärden för  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivning**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| skärtjocklek E                      | 4,76 mm         |
| Programmeringsradie vid $a_{p,max}$ | 3 mm            |
| Vändskärsstorlek                    | 10              |
| Typ                                 | GG              |
| Hörnradie                           | 2 mm            |
| Matning $f_z$ per tand              | 0,5 – 2 mm      |
| ISO-kod vändskär                    | SOMT100420ER-GM |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Sort             | PR1810                |
| Skärmaterial     | HM                    |
| Antal byten/skär | 4                     |
| Produktslag      | Vändskär för fräsning |

### Användardata

|              | Lämplighet        | $V_c$     | ISO-kod |
|--------------|-------------------|-----------|---------|
| GG(G)        | lämplig           | 180 m/min | K       |
| vått maximal | begränsat lämplig |           |         |
| torrt        | lämplig           |           |         |
| Luft         | lämplig           |           |         |