


**SOMT.....ER-FL, PR1810, Typ: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	222091 10
GTIN	4960664026883
Artikelklass	25A

Beskrivning**Utförande:**

Vändskär med fyra skär och konvexa eggar för låga skärkrafter.

Användningsdata:

FL-Geometrin (ytorienterad) är förstavalet vid grovbearbetning på maskiner med låg effekt. Använd inte för Helix-, DIP och konturfräsning eller på branta väggar.

OBS!:

Användningsriktvärden för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

skärtjocklek E	4,76 mm
Matning f_z per tand	0,5 – 2 mm
Vändskärsstorlek	10
Typ	GG
Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	3 mm
Hörnradie	2 mm

ISO-kod vändskär	SOMT100420-ER-FL
Sort	PR1810
Skärmaterial	HM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		