

**BDMT 070302 ER-JT, PR1810, Typ: GG****Beställningsdata**

Ordernummer	227158 GG
GTIN	4960664026456
Artikelklass	25A

**Beskrivning****OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$ . Exakt  $90^\circ$  upp till  $a_p = 4$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Sort	PR1810
Hörnradie	0,2 mm
Typ	GG
Matning $f_z$ per tand	0,09 – 0,16 mm
ISO-kod vändskär	BDMT 070302 ER-JT
Sort	PR1810
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
vått maximal	begränsat lämplig		
vått minimal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		