

**BDMT 170408 ER-JT, PR1810, Typ: GG****Beställningsdata**

Ordernummer	227568 GG
GTIN	4960664026340
Artikelklass	25A

**Beskrivning****OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$ .

Exakt  $90^\circ$  upp till  $a_p = 9$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,09 – 0,27 mm
Hörnradie	0,8 mm
Typ	GG
ISO-kod vändskär	BDMT 170408 ER-JT
Sort	PR1810
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	50 m/min	S
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
vått maximal	begränsat lämplig		
vått minimal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		