

**HAIMER MILL HM-torusfräsar, AlTiN, Ø f9 DC / R1: 20/1,0mm****Beställningsdata**

Ordernummer	220297 20/1,0
GTIN	2050002068629
Artikelklass	26X

**Beskrivning****Utförande:**

För **universell användning** i stålmaterial och höglegerade stål, särskilt rostfria stål. Med **cylindrisk kärna** för optimal verktygsstyvhet vid spårfräsning. Garanterad processäkerhet vid rampning och borrhjulfräsning genom **speciell ändgeometri**.

**OBS!:**

Beställ form **HB**: med **nr 220297**.

Verktögsfäste med SAFE-LOCK utdragsskydd finns i delen Spännteknik.

**Teknisk beskrivning**

Spiralvinkel	32 grad
Utkragningslängd $L_1$ inkl. friställning	52 mm
Skaftdiameter $D_s$	20 mm
Skärlängd $L_c$	38 mm
Friställningsdiameter $D_1$	19 mm
Tandantal Z	4
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Skärradie $R_1$	1 mm
Matning $f_z$ för spårfräsning i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,11 mm
Matning $f_z$ för valsfräsning i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm

totallängd L	105 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Beläggning	AlTiN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	f9
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärindelning	Oregelbunden
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd a <sub>e</sub> vid fräsoperation	0,05×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a <sub>e</sub> vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Torusfräs

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		

Uni	lämplig
Olja	lämplig
vått maximal	lämplig
vått minimal	lämplig
torrt	lämplig
Luft	lämplig