

**Garant****SDGT 090308, HB7630, Typ: INOX**

## Beställningsdata

Ordernummer	216409 INOX
GTIN	4067263110828
Artikelklass	21A

## Beskrivning

### Utförande:

Stabila fräsvändskär, **precisionssintrade med positiv spånbrytare. Planskär och släppningssida precisionsslipade.**

## Teknisk beskrivning

Matning $f_z$ per tand	0,11 mm
skärtjocklek E	3,18 mm
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	SDGT 090308
Sort	HB7630
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	M
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		