


**DC.T 070202, Sort: CA6525**


## Beställningsdata

Ordernummer	260381 CA6525
GTIN	4960664589227
Artikelklass	25E

## Beskrivning

DC.T 070202 CA6525 Sort: CA6525

spån-brytare: MQ

Tolerans: M

 Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

 Matning  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v

 Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 140 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 140 m/min
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v
spån-brytare	MQ
Hörnradie	0,2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Primäranvändning	M

Sort	CA6525
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 070202
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning