

Garant**DC.T 070204, Sort: HB7310**

Beställningsdata

Ordernummer	260452 HB7310
GTIN	4045197669445
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Skärdjup a_p	0,1 - 4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	350 - 600 m/min
spån-brytare	AM
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	N
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7310
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCGT 070204

Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning