

**Garant****DC.T 070202, Sort: HU7310**

### Beställningsdata

Ordernummer	260449 HU7310
GTIN	4045197669322
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Primäranvändning	N
Skärhastighet $v_c$ primär användning	350 - 600 m/min
Matning $f$	0,05 - 0,5 mm/v
Hörnradie	0,2 mm
spån-brytare	AM
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	0,1 - 4 mm
Sort	HU7310
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning

Skärmaterial	VHM
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	DCGT 070202
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning