

**CNMG 120416, Sort: CA125P****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 250216 CA125P |
| GTIN | 4960664024230 |
| Artikelklass | 25E |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Skärmaterial | VHM |
| Primäranvändning | P |
| ISO-kod vändskär | CNMG 120416 |
| Antal byten/skär | 4 |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| Sort | CA125P |
| Skärhastighet v_c primär användning | 150 - 320 m/min |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning |
| spån-brytare | PMG |
| Skärdjup a_p | 0,5 - 5 mm |
| Matning f | 0,15 - 0,5 mm/v |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |

