


**CNMG 120408, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250371 CA125P
GTIN	4960664013883
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 300 m/min
Matning f	0,28 - 0,88 mm/v
spån-brytare	PH
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,8 mm
Sort	CA125P
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Antal byten/skär	4
Skärdjup a_p	1 - 10 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P

Produktlag

Vändskär för svarvning