

**CNMG 190608, Sort: CA125P****Beställningsdata**

Ordernummer	250382 CA125P
GTIN	4960664013944
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	CNMG 190608
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Antal byten/skär	4
Sort	CA125P
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 300 m/min
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	1 - 10 mm
Matning f	0,28 - 0,88 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	PH

Produktslag

Vändskär för svarvning